


# วาล์วสไลด์มือ VBOH-32-G12

หมายเลขชิ้นส่วน: 1587988

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 bistable
ขอตอลม 1	G1/2
ขอตอลม 2	G1/2
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
ประเภทของรีด	การติดตั้งสาย ชั้นสกรูได้
อัตราการไหลปกติ	3420 l/min
ความกว้างปกติ	12.1 mm
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ขวาง	45 mm
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ปลอกแขน
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...80 °C
แรงการกระตุ้น	37 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	90 g
จุดเกลียววัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ชุบอินโดไซด์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR