


# กระบอกกลม EG-2,5-5-PK-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 15883

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	5 mm
Øลูกสูบ	2.5 มม.
การทำใหหมาะด ๆ	ไม่มีกันกระแทก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ตัวแปร	ก้านลูกสูบด้านเดียว
แรงดันใช้งาน	3.5 bar...7 bar
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหน้า	1.9 N
ขั้นต่ำตามทฤษฎี แรงย้อนกลับของสปริง	0.5 N
แรงกลับสปริงสูงสุดตามทฤษฎี	1 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2 g
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อก
พอร์ตลม	PK-2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ซีลวัสดุ	NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าโรสเนมอัลลอยด์สูง
ทองทรงกระบอกวัสดุ	ทองเหลืองชุบนิเกิล