


# หน้าแปลนมอเตอร์ EAMF-A-77A-100A

หมายเลขชิ้นส่วน: 1593628

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|--|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 383 g                  |
| อินเทอร์เฟซมอเตอร์                     | 100A                   |
| ตัวเรือนคลัตช์สอินเทอร์เฟซ             | 77A                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |