

# เครื่องปรับความดันแม่นยำ LRP-1/4-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 159502

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| การป้องกันการดำเนินการ                 | ปุ่มล็อก                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                   |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | วาล์วควบคุมโดยอะแดปต์แม่นยำที่ควบคุมโดยนักบิน                |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                      | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>ด้วยการระบายอากาศกรอง                 |
| ระดับความดัน                           | G1/8 พร้อมแล้ว                                               |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.1 MPa...1.2 MPa<br>1 bar...12 bar                          |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.1 bar...10 bar                                             |
| ความดันฮีเทอริซิสสูงสุด                | 0.02 bar                                                     |
| อัตราการไหลปกติ                        | 2300 l/min                                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่สามารถทาน้ำมันได้                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 310 g                                                        |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งแผงด้านหน้า<br>การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม  |
| ขอตอล 1                                | G1/4                                                         |
| ขอตอล 2                                | G1/4                                                         |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| ซิลวีสดู                               | NBR                                                          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียม                                                   |