

# ทอลมพลาสติก PUN-16X2,5-BL

หมายเลขชิ้นส่วน: 159672

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| นอก Ø                                  | 16 mm  |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 88 mm  |
| Øภายใน                                 | 11 mm  |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 45 mm  |
| ข้อมูลการใช้งาน                        | อิงจาก TPE-U ester<br>อาจวางท่อพลาสติกสัมผัสกับสายเคเบิลได้ก็ต่อเมื่อปลอกหุ้มไม่มีกรดฟอสฟอริกเอสเทอร์<br>มีฉนวนท่อพลาสติกอาจเสียหายได้ |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับโซฟลิ่งงาน  |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar  |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...101.5 psi  |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| อนุญาต                                 | MOT  |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| เครื่องทดสอบไฟ                         | UL94 HB  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -35 °C...60 °C   |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.1294 kg/m  |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 16 มม.  |
| สี                                     | สีฟ้า  |
| ความแข็งฝั่ง                           | D 52 +/-3  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| วัสดุท่อ                               | TPE-U (PU)   |