

# ตัวเก็บลม CRVZS-0.1

หมายเลขชิ้นส่วน: 160233

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปริมาณ	0.1 l
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ไคมาตรฐาน	ค.ศ. 2000
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
อนุญาต	CRN MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	TSSACRNOH17477.5C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:-:-] ไนโตรเจน
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...100 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...100 °C
เก็ลยวต่อแรงบิดสูงสุด	15 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	226 g
ประเภทของรัด	ที่หนีบ
พอร์ทลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุเก็บอากาศอัด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ที่หนีบจับวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง