



โซ่คัพ YSR-25-40-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 160273

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	25
ฮับ	40 mm
การทำใหหมาะต ำ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิจอง	0.4 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บพบาพเดี่ยว กต
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอง	40 mm
แรงกระแทกสูงสุด	4000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	160 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	150000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.8 J
แรงResetting	14 N
แรงแทรกต่ำสุด	140 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	600 g
ช่วงมวล	200 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็ดล็ด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ
กานลุดสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยดสูง