

# ทอลมพลาสติก PAN-V0-8X1-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 160551

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	10 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำหรับข้อต่อแบบกดเข้า	8 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	45 mm
Ø ภายใน	6 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	24 mm
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับโซฟพลังงาน
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...43.5 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	น้ำมันแร่: สูงสุด 0.3 MPa ที่สูงสุด 90 °C น้ำ: สูงสุด 0.3 MPa ที่สูงสุด 90 °C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำมันแร่ น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)
เครื่องทดสอบไฟ	UL94 V-0 (แฉีกเกิด)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...90 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.065 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 8 mm
สี	สีดำ
ความแข็งแรง	A 72 +/-4 D 57 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	PA12-P พีวีซีพี