


# วาล์วสไลด์มือ VBOH-32-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 1609969

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 bistable
ขอตอลม 1	M5
ขอตอลม 2	M5
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย ขันสกรูได้
อัตราการไหลปกติ	236 l/min
ความกว้างปกติ	3.6 mm
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ขว้าง	17 mm
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ปลอกแขน
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...80 °C
แรงการกระตุ้น	14 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8 g
จุดเกลียววัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ชุบอินโดไซด์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR