


หน้าแปลนหมอน SZF-25

หมายเลขชิ้นส่วน: 161820

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | 25 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -40 °C...90 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 30 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุยึด | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| วัสดุเบริง | พลาสติก |
| วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไนซ์ |