


เซอร์วิสยูนิต FRC-1-D-7-MAXI

หมายเลขชิ้นส่วน: 162761

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | แม็กซ์ |
| ซีรีส์ | D |
| การป้องกันการดำเนินการ | ปุ่มล๊อค |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 5° |
| ทอระบายน้ำคอนเดนเสท | หมุนด้วยมือ |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ตัวควบคุมตัวกรองพร้อมเกจวัดแรงดัน เครื่องพ่นหมอกมาตรฐานตามสัดส่วน |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด | 80 cm ³ |
| กรองความบริสุทธิ์ | 40 µm |
| ป้องกันถวย | กรงป้องกันโลหะ |
| ระดับความดัน | ด้วยเครื่องวัดความดัน |
| แรงดันใช้งาน | 1 bar...16 bar |
| ช่วงควบคุมแรงดัน | 0.5 bar...7 bar |
| ความดันฮีทริซีสสูงสุด | 0.4 bar |
| อัตราการไหลปกติ | 8700 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิปานกลาง | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2520 g |
| ประเภทของรัด | การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| ขั้วต่อลม 1 | G1 |
| ขั้วต่อลม 2 | G1 |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | สังกะสีหล่อ |
| เปลือกวัสดุ | PC |