

# สวิตช์ดึง DASI-Q11-32-A-SL

หมายเลขชิ้นส่วน: 1631824

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	32
ออกแบบ	สำหรับ T-สลอต
สำหรับลูกสูบØ	Ø32
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6 g
ประเภทของรัด	ยึดใน T-slot ด้วยหมุดเกลียว ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสาร	เหล็ก สังกะสี