



กระบอกแบน EZH-2,5/9-10-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 164991

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	10 mm
Øลูกสูบ	6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า
การทำให้หมดอายุ	ไม่มีกั้นกระแทก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบสี่เหลี่ยม
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	ก้านลูกสูบสี่เหลี่ยม
แรงดันใช้งาน	0.28 MPa...0.6 MPa 2.8 bar...6 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลงหนา	10 N
ขั้นต่ำตามทฤษฎี แรงย้อนกลับของสปริง	3 N
แรงกลับสปริงสูงสุดตามทฤษฎี	4 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g
ประเภทของรีด	มีรูไขว้
พอร์ทลม	เสียบ PK-3
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียม
ซิลิโคน	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม
ก้านลูกสูบวัสดุ	โลหะผสมทองแดง ชุบนิเกิล