


กระบอกลูกสูบ EZH-5/20-25-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 164993

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	25 mm
Øลูกสูบ	12 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า
การทำให้หมดอายุ	ไม่มีกั้นกระแทก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบสี่เหลี่ยม
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	ก้านลูกสูบสี่เหลี่ยม
แรงดันใช้งาน	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลงงหนา	52 N
ขั้นต่ำตามทฤษฎี แรงย้อนกลับของสปริง	8 N
แรงกลับสปริงสูงสุดตามทฤษฎี	10.6 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	108 g
ประเภทของรัด	มีรูไขว้
พอร์ตลม	เสียบ PK-3
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียม
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็ก ชุบนิเกิล