

ไกด์นำแสง SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

หมายเลขชิ้นส่วน: 165356

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วิธีการวัด	คู่มือแสง เซ็นเซอร์โหมดกระจาย
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...160 °C
ขนาด	M6
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	34 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบโครเมียม
การตั้งค่าช่วงขีดจำกัดบน	100 mm
การติดตั้งเคลื่อนย้ายอุณหภูมิแวดล้อม	-20 °C...120 °C
ระดับการป้องกัน	IP54
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L