

# Connecting cable NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

FESTO

หมายเลขชิ้นส่วน: 1686609



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวท่อป้องกัน	10 m
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การใช้งานกลางแจ้ง	สถานที่ที่มีการป้องกันสภาพอากาศ Class C1 ตาม IEC 60654-1
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 100 % ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-5 °C...60 °C
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	ปลั๊กตรง 3 พิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ปลายเปิด 3 สาย
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
พอร์ทลม	สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก Ø 8 มม.
รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิลขั้นต่ำ	100 mm
การประกอบสายเคเบิล	3 x 0.75 มม. <sup>2</sup>
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2500 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุป้องกันท่อ	ปะ
ขอตอกเกลียวท่อป้องกันวัสดุ	PA
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
ซิลวัสดุ	TPE