


เครื่องปรับความดันด้วยไฟฟ้า PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1

หมายเลขชิ้นส่วน: 1709213

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	186
ขนาดที่กำหนดDN	45
ซีรี่ส์	L
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วควบคุมแรงดันแบบปรับไฟฟ้า
ฟังก์ชันตัวควบคุม	ค่าคงที่แรงดันขาออก พร้อมการชดเชยแรงดันในช่วงแรก ด้วยการระบายอากาศรอง
แรงดันใช้งาน	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.4 bar...40 bar
ความดันฮีสเทรีซิสสูงสุด	0.806 bar
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ช่วงสัญญาณ เอาต์พุตแบบอนาล็อก	4 - 20mA
อินพุตอนาล็อกช่วงสัญญาณ	4 - 20 mA
เป้าหมาย/ค่าจริง	ประเภทปัจจุบัน 4-20mA
อนุญาต	ใบรับรองการทดสอบประเภทอุปกรณ์พิเศษ
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	สีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันของสหราชอาณาจักร
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...50 °C
การเชื่อมต่อไฟฟ้า IN	คอนเนคเตอร์, M12, 5 พิน, A-coded
การเชื่อมต่อไฟฟ้า OUT	ปลั๊ก M12, 5 ขา, รหัส A
ประเภทของรัด	ทางเลือก: ถึงหน่วยซ่อมบำรุง พร้อมอุปกรณ์เสริม

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขอตอลม 1	G1
ขอตอลม 11	G1/4
ขอตอลม 2	G1
ขอตอลม 22	G1/4
ขอตอลม 3	G1
ขอตอลม 82	G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ฝาครอบด้านล่างวัสดุ	อลูมิเนียมไนโคซ
สปริงวัสดุ	เหล็กสปริง
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมไนโคซ