

ปลั๊กชอกเกต MSSD-C-4P

หมายเลขชิ้นส่วน: 171157

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	22 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	3 พิน ทำมุมได้ รูปร่าง A ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803 การออกแบบสี่เหลี่ยม MSC การออกแบบสี่เหลี่ยม MSN1
ขั้วต่อสายเคเบิล	Pg9
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	6 mm...8 mm
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	1.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	Polymer
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ