

ตัวกรอง LF-1-D-5M-MAXI-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173706

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	แม็กซ์
ซีรีส์	D
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
กรองความบริสุทธิ์	5 µm
ทอระบายน้ำคอนเดนเสท	คล้ำด้วยตนเอง
ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด	80 cm ³
ป้องกันถ้วย	กรงป้องกันโลหะ
แรงดันใช้งาน	0 bar...16 bar
อัตราการไหลปกติ	3800 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] ก๊าซเฉื่อย
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทของรัด	ทางเลือก: การติดตั้งสาย มีวงเล็บ
ขอตอลม 1	1NPT
ขอตอลม 2	1NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตัวกรองวัสดุ	วิชาพลศึกษา
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
เปลือกวัสดุ	PC