

# ตัวกรองลม|ชุดกรองลม LFR-3/4-D-MAXI-A-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173805

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	แม็กซ์
ซีรีส์	D
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
กรองความบริสุทธิ์	40 µm
ทอระบายน้ำคอนเดนเสท	อัตโนมัติอย่างเต็มที่
ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด	80 cm <sup>3</sup>
ป้องกันถ้วย	กรงป้องกันโลหะ
แรงดันใช้งาน	2 bar...12 bar
ความดันฮีเทอริซิสสูงสุด	0.4 bar
อัตราการไหลปกติ	9700 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4] ก๊าซเฉื่อย
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1370 g
ประเภทของรัด	พร้อมอุปกรณ์เสริม
ขั้วต่อลม 1	3/4 NPT
ขั้วต่อลม 2	3/4 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
เปลือกแก้ว	PC