

ตัวกรองลม|ชุดกรองลม LFR-1-D-5M-MAXI-A-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173817

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | แม็กซ์ |
| ซีรีส์ | D |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
| กรองความบริสุทธิ์ | 5 µm |
| ทอระบายน้ำคอนเดนเสท | อัตโนมัติอย่างเต็มที่ |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด | 80 cm ³ |
| ป้องกันถั่ว | กรงป้องกันโลหะ |
| แรงดันใช้งาน | 2 bar...12 bar |
| ความดันฮีเทอริซิสสูงสุด | 0.4 bar |
| อัตราการไหลปกติ | 8000 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-] ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 °C...60 °C |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย |
| อุณหภูมิปานกลาง | 5 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 5 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1470 g |
| ประเภทของรัด | ทางเลือก: การติดตั้งสาย มีวงเล็บ |
| ขอตอลม 1 | 1NPT |
| ขอตอลม 2 | 1NPT |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | สังกะสีหล่อ |
| เปลือกวัสดุ | PC |