


เซอร์ვისยูนิต FRC-1/8-D-MINI-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173828

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | มินิ |
| ทอระบายน้ำคอนเดนเสท | คล้ำด้วยตนเอง |
| กรองความบริสุทธิ์ | 40 µm |
| แรงดันใช้งาน | 1 bar...16 bar |
| ช่วงควบคุมแรงดัน | 0.5 bar...12 bar |
| อัตราการไหลปกติ | 700 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:-] ก๊าซเฉื่อย |
| อุณหภูมิปานกลาง | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 660 g |
| ประเภทของรีด | พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| ขอตอลม 1 | 1/8 NPT |
| ขอตอลม 2 | 1/8 NPT |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | สังกะสีหล่อ |
| เปลือกวัสดุ | PC |