


# เซอร์ვისยูนิต FRC-1/2-D-O-MIDI-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173862

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ขนาด                                   | Midi   |
| ทอระบายน้ำคอนเดนเสท                    | คล้ำด้วยตนเอง  |
| กรองความบริสุทธิ์                      | 40 µm  |
| แรงดันใช้งาน                           | 1 bar...16 bar   |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.5 bar...12 bar   |
| อัตราการไหลปกติ                        | 2600 l/min   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L  |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก        | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>ก๊าซเฉื่อย     |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1350 g   |
| ประเภทของรีด                           | พร้อมอุปกรณ์เสริม  |
| ขอตอลม 1                               | 1/2 NPT  |
| ขอตอลม 2                               | 1/2 NPT  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สังกะสีหล่อ  |
| เปลือกวัสดุ                            | PC   |