

ชุดหลายตำแหน่ง DPNC-80

หมายเลขชิ้นส่วน: 174422

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | 80 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -40 °C...150 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1920 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุยึด | โลหะผสมอลูมิเนียมดีด |
| สกรูตัวงวัสดุ | เหล็ก สังกะสี |
| วัสดุเนื้อ | เหล็ก สังกะสี |