

ขอต่อ **EAMC-65-90-25-32**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 1745817

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	25 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	32 mm
ขนาด	65
ความยาวระบุ	90 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	417 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	92 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	535 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS