

ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย KMEB-2-230-2,5

หมายเลขชิ้นส่วน: 174846

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	บนโซลีนอยดวาล์วพร้อมสกรูกลาง M2.5
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	200 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน ทำมุมได้ รูปร่าง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
แรงดันไฟฟ้าปกติในการทำงาน AC	230 V
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ปัจจุบัน
ความยาวสายเคเบิล	2.5 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	6.2 mm
การประกอบสายเคเบิล	3 x 0.75 มม. ²
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA ปอม
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สึบรอนซ์