

# ตัวกระจายปลั๊กหลายขา MPV-E/A08-M8

หมายเลขชิ้นส่วน: 177669

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ประเภทของรีด                           | ทางเลือก:<br>มีรูทะลุ<br>พร้อมราง DIN            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 100 g  |
| เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้า I/O         | M8<br>3 ขา                                       |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC            | 10 V...30 V                                      |
| กำลังการผลิตปัจจุบันต่อช่อง            | 1 A  |
| ความดัน                                | 4 A  |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65<br>ในสภาพการติดตั้ง<br>ตามมาตรฐาน IEC 60529 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PA6 เสริมแรง                                     |
| วัสดุซ็อกเก็ต                          | ทองเหลือง  |