


# สายเชื่อมต่อ KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 177676

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ไฟ LED
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูยึดตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	18 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2-pin / 3-pin มุมช็อกเกิด / เสียบตรง ดีไซน์สี่เหลี่ยม / M8x1
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	1 A
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ความยาวสายเคเบิล	0.5 m
คุณสมบัติสาย	คาเรมตัน
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	3.4 mm
การประกอบสายเคเบิล	2 x 0.25 มม. <sup>2</sup>
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ซีลวัสดุ	TPE-O
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สึบรอนซ์
วัสดุปลอกเกลียว	ทองเหลืองชุบนิเกิล