

# ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย KMEB-2-24-M12-0,5-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 177677

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ไฟ LED
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2.5
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	5 พิน ทำมุมได้ รูปร่าง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ปัจจุบัน
ความยาวสายเคเบิล	0.5 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	4.6 mm
การประกอบสายเคเบิล	3 x 0.5 มม. <sup>2</sup>
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุปลอกสาย	TPE-U (PU)
สีปลอกสาย	สีดำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA ปอม
ที่อยู่อาศัยสี	โปร่งใส
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สึบรอนซ์