

# ข้อต่อสวมเร็วแบบตัว L CQL-15

หมายเลขชิ้นส่วน: 177692

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ                         | 12 mm  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ขนาดบรรจุ                              | 1  |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก                              |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.95 bar...7 bar                              |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...15 bar                             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                              |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -25 °C...70 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 20 g   |
| ข้อต่อลม 1                             | สำหรับท่อ/ท่อลมด้านนอก Ø 15 มม.                |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อ/ท่อลมด้านนอก Ø 15 มม.                |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ปอม  |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม  |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ                       | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |