

ข้อต่อสวมเร็วแบบตัว L CQL-18

หมายเลขชิ้นส่วน: 177693

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ | 16 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ขนาดบรรจุ | 1 |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | กวด-ปล่อย เป็นหลัก |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.95 bar...7 bar |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.95 bar...15 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -25 °C...70 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 32 g |
| ข้อต่อลม 1 | สำหรับท่อ/ท่อลมภายนอก Ø 18 มม. |
| ข้อต่อลม 2 | สำหรับท่อ/ท่อลมภายนอก Ø 18 มม. |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | ปอม |
| ปล่อยแหวนวัสดุ | ปอม |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |