

# ขั้วต่อแบบกดเข้า CQ-22

หมายเลขชิ้นส่วน: 177698

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ                         | 19.2 mm  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                       |
| ขนาดบรรจุ                              | 1  |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.95 bar...7 bar                                |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...15 bar                               |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง        |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III                                |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -25 °C...70 °C                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 36 g   |
| ข้อต่อลม 1                             | สำหรับท่อ/ท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Ø 22 มม.  |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อ/ท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 22 มม. |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ปอม  |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม  |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ                       | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                      |