

หัวต่อสวมเร็วแบบตัว T CQT-18-15

หมายเลขชิ้นส่วน: 177699

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ | 12 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ขนาดบรรจุ | 1 |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | กวด-ปลอย เป็นหลัก |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.95 bar...7 bar |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.95 bar...15 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -25 °C...70 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 42 g |
| จำนวนขาออก | 2 |
| จำนวนลูกคาเป้าหมาย | 1 |
| ขอตอลม 1 | สำหรับท่อ/ทอลมภายนอก Ø 18 มม. |
| ขอตอลม 2 | สำหรับท่อ/ทอลมदानนอก Ø 15 มม. |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | ปอม |
| ปลอยแหวนวัสดุ | ปอม |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |