

Blanking plug CQC-22H

หมายเลขชิ้นส่วน: 177715

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ขนาดบรรจุ	1
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	กด-ปล่อย เป็นหลัก
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...7 bar
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...15 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	10 g
ขอตอล 1	เตารับ CQ-22
ขอตอล 2	ขอตอ CQ-22
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ปลั๊กตามอควัสต์	POM