

ท่อ PQ-AL-18X1X3000
หมายเลขชิ้นส่วน: 177734

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	18 mm
Øภายใน	16 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...15 bar
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-25 °C...75 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...75 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.144 kg/m
สี	เงิน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด