

ทอลมพลาสติก PUN-10X1,5-GE

หมายเลขชิ้นส่วน: 178420

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	10 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	54 mm
Øภายใน	7 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	28 mm
ข้อมูลการใช้งาน	อิงจาก TPE-U ester อาจวางท่อพลาสติกสัมผัสกับสายเคเบิลได้ก็ต่อเมื่อปลอกหุ้มไม่มีกรดฟอสฟอริกเอสเทอร์ มีฉนวนท่อพลาสติกอาจเสียหายได้
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...101.5 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
เครื่องทดสอบไฟ	UL94 HB
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.0489 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม.
สี	สีเหลือง
ความแข็งผิ	D 52 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)