

รีเทนเนอร์โซ่ค้ำพ DADP-ES-G6-16

หมายเลขชิ้นส่วน: 1812472

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงกระแทกสูงสุด	500 N
แรงบิดกระชับสูงสุด	5.9 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	70 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ฉากยึดมุมวัสดุ	อลูมิเนียมดีด อโนไดซ์