

ปืนลมบริโภคน้ำ LSP-1/4-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 184318

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	กระบวนการเป่าสามารถให้ยาได้
แรงดันใช้งาน	0 bar...10 bar
อัตราการไหลปกติ	120 l/min
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ระดับความดันเสียง	90 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	125 g
พอร์ทลม	เกลียวใน G1/4
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA6 เสริมแรง