

แมนนวลเทส HAB-1/2

หมายเลขชิ้นส่วน: 184588

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	14 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชันวาลว	องค์ประกอบการระบายอากาศ
แรงดันใช้งาน	0 bar...10 bar
อัตราการไหลปรกติ 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	165 l/min
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทานน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	45 Nm
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
ข้อต่อลม 1	G1/2
ข้อต่อลม 2	G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัดชุบผิวอลูมิเนียม