

ปลั๊กชอกเกต NTSD-GD-9

หมายเลขชิ้นส่วน: 18493

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-----------------------------|
| ประเภทของรีด | พร้อมเนื้อถั่วเนียง |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 25 g |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 4 พิน ตรงได้ ขั้วสกรู |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC | 250 V |
| ความดัน | 16 A |
| ขั้วต่อสายเคเบิล | Pg9 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต | 6 mm...8 mm |
| หน้าตัดการเชื่อมต่อ | 1.5 mm ² |
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C...70 °C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PBT |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ | โลหะผสมทองแดง ทองเหลือง |