



เครื่องกำเนิดสุญญากาศ CPV10-M1H-V70-M7

หมายเลขชิ้นส่วน: 185862

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลวาล	0.7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ลักษณะอีเจ็คเตอร์	สุญญากาศสูง
แรงดันใช้งาน	3 bar...8 bar
สุญญากาศสูงสุด	85 %
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	25 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ปลั๊ก
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ขดลอม 1	แผ่นเชื่อมต่อ
ขดลอม 3	แผ่นเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M7
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ