

Cable socket ASI-SD-PG-M12

หมายเลขชิ้นส่วน: 18789

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	พร้อมนอตยูเนียน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	27.6 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน ตรงได้ ขั้วสกรู
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC	125 V
ความดัน	3 A
ขั้วต่อสายเคเบิล	Pg9
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.75 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
วัสดุนอตยูเนียน	ชุบนิกเกิล
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สึบรอนซ์