

ปลั๊กชอกเกต MSSD-EB-M12-MONO

หมายเลขชิ้นส่วน: 188024

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 175301-803 EN61076-2-101 EN 61984
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ไฟ LED
ประเภทของรัด	บนโซลีนอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2.5
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	13.18 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	เด้ารับ ตามมาตรฐาน EN 175301-803 แบบฟอร์ม C
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ขั้วต่อแบบตรง, M12x1, 2-pin, A-coded
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	12 V...24 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	12 V...24 V
ความดัน	0.12 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	2.5 kV
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	โปร่งใส
ลือคสกรูวัสดุ	เหล็กชุบนิเกิล
ซีลวัสดุ	HNBR NBR
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดงชุบเงิน ทองเหลืองบีดทอง