

กระบอกสูบสั้น **ADVC-12-10-I-P**
 หมายเลขชิ้นส่วน: 188091

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	10 mm
Øลูกสูบ	12 มม.
การทำใหหมาะต ฤ	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงค ู
โครงสร้างเชิงส รางสรรรค	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ
การตรวจจ ับตำแหน่ง	ปราศจาก
แรงดันใซ้งาน	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควมคม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นส ำหรับการทำงานตอ ูไป)
ระดับความต านทานการกัดกรอน KBK	1 - ความเค้นตอ ูการกัดกรอนต ำ
การปฏิบัติตามขอก ำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึบกลับ	51 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สวงหน้า	68 N
การเคลื่อนที่มวล	7.7 g
น้ำหนักผลิ ตภณข	33 g
ประเภทของร ัด	ทางเลือก: มีรูทะล ู พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร ัทม	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปต ำตามขอก ำหนด RoHS
วัสดุหุ ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ
ซิลวี สด	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยต ูสูง