

กริปเปอร์ดูด ESG-30

หมายเลขชิ้นส่วน: 189174

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	30 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
คุณสมบัติพิเศษ	ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชดเชยส่วนสูง พร้อมชดเชยส่วนสูงยาว
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด4
รูปร่างจกนม	กลมแบน กลมลึก กลมลึกพิเศษ ท่อพยียัดกลม 1.5 เท่า ท่อพยียัดกลม 3.5 เท่า
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...200 °C
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	BR FPM NBR PUR VMQ (ซิลิโคน) วัลคอลลัน