

กริปเปอร์ดูด ESG-4X10

หมายเลขชิ้นส่วน: 189182

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---------------------------------|---|
| ขนาดถ้วยดูด | 4x10 มม. |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชดเชยส่วนสูง พร้อมชดเชยส่วนสูงยาว |
| การจัดวางถ้วยดูด | ขนาด4 |
| รูปร่างจกนม | วงรีแบน |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...70 °C |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ถ้วยดูดวัสดุ | NBR |