

กริปเปอร์ดูด ESG-4X20

หมายเลขชิ้นส่วน: 189183

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดถ้วยดูด	4x20 มม.
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชดเชยส่วนสูง พร้อมชดเชยส่วนสูงยาว
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด4
รูปร่างจกนม	วงรีแบน
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...70 °C
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	NBR