

ยางดุกับหัวยึด ESH-HDL-1-QS

หมายเลขชิ้นส่วน: 189243

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถ้วยดูดชุดเซยความสูง	10 mm
ปริมาณ	0.272 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสู่สุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชุดเซยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด 1
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	29 g
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อค
สิ่งที่แนบมา	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	QS-4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR เหล็ก
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง