

ยางดุกับหัวยึด ESH-HDL-1-PK

หมายเลขชิ้นส่วน: 189244

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ที่วางถ้วยดูดชุดเซยความสูง | 10 mm |
| ปริมาณ | 0.15 cm ³ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | การเชื่อมต่อสู่สุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชุดเซยส่วนสูง |
| การจัดวางถ้วยดูด | ขนาด 1 |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 28 g |
| ประเภทของรั้ว | พร้อมเนื้อลึกลับ |
| สิ่งที่แนบมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ | PK-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซิลวัสดุ | NBR เหล็ก |
| ผู้ถือวัสดุ | อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |