

# ยางดักกับหัวยึด ESH-HDL-2-PK

หมายเลขชิ้นส่วน: 189246

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถ้วยดูดชุดเซยความสูง	10 mm
ปริมาณ	0.138 cm <sup>3</sup>
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงโครงสร้างรวม	การเชื่อมต่อสู่สุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชุดเซยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด2
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	32 g
ประเภทของรั้ว	พร้อมเนื้อลึกลับ
สิ่งที่แนบมาดูด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	PK-4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR เหล็ก
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง